



Konekierretappi, TiN, UNF: 7/8-14



Tilaustiedot

Tilausnumero	138005 7/8-14
GTIN	4045197533470
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. Erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävällä teräkselle. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: C

Nousukulma: 20 astetta

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 2xD pohjareiällä

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 125 mm

Varren Ø: 18 mm

Varren nelikulmio: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	22,23 mm
Alkureiän Ø	20,4 mm
Lastu-urien määrä	4

Kierrettä/ tuuma	14
Leikkauskulma	50 astetta
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	18 mm
Kokonaispituus L _{ges}	125 mm
Varren nelikulmio	14,5 mm
Kierteen syvyys	44,46 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	7/8-14
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen