


**Kierrevarsijysin 1,5×D 1,5×D, TiAlN, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139655 M4
GTIN	4045197082015
Tuoteluokka	11J

**Kuvaus****Malli:**

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden** jyrshintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

**Varrenpuoleinen** upotusviiste 90° upotukseen.

**Etu:**

**Upotus ja kierteen jyrshintä yhdessä työvaiheessa.**

**Huomautus:**

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

**Suosittelut seuraajatuotteet ovat nro 139653 ja 139654 (2×D).**

Kierretyyppi: M

Kierretyyppi: M-LH

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA, h6

Sisäjähdytys: false

HammaslukuZ: 3

Kierteennousu: 0,7 mm

Poran Ø d<sub>1</sub>: 3,14 mm

Varren pituus L<sub>s</sub>: 36 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 47 mm

Varren Ø: 6 mm

upotuksen enimmäis-Ø d<sub>3</sub>: 4,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,7 mm
---------------	--------

Ohjelmointiarvo upotukselle $l_1$	6,5 mm
Lastu-urien määrä	3
HammaslukuZ	3
Poran $\varnothing d_1$	3,14 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
upotuksen enimmäis- $\varnothing d_3$	4,5 mm
Varren $\varnothing$	6 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	47 mm
Varren pituus $L_s$	36 mm
Sisäjähdytys	ei
Porauksen $\varnothing$	3,14 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	6 mm
Kierteen koko	4
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä