

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 3/4-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	138000 3/4-16
GTIN	4045197080387
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	16
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	19,05 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374

varren $\varnothing D_s$	14 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio \square	11 mm
Kierteen syvyys	38,1 mm
Kierteennousu	1,587 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	3/4-16 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

