

Garant**Konekierretappi, TiN, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135100 M6
GTIN	4045197076038
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Paremmat kulutuskestävyyssominaisuudet, minkä ansiosta käytettävissä suuremmilla nopeuksilla ja **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	6 mm
Alkureiän Ø	5 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6

Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	16 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	14 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	16 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		