

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 12-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	138000 12-28
GTIN	4045197080301
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	5,49 mm
Alkureiän Ø	4,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	28
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	6 mm

Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen syvyys	10,96 mm
Kierteennousu	0,907 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	12-28 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

