

**Garant****Konekierretappi erikoispitkä HSS-E-PM muoto C, höyrytetty, M: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134670 M20
GTIN	4045197301710
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Erittäin pitkä varsi.****Kaikki koot: Varsi DIN 376 -standardin mukainen (=varren Ø kapaneva).****Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).**Etu:**

Soveltuu erittäin hyvin kierteitykseen vaikeapääsysisissä paikoissa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: Tehdasnormi

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 280 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2,5 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	17,5 mm
Kierteen Ø	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm

Kokonaispituus L	280 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	9 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M

CuZn	sopii rajoituksin	16 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		