

**Garant****Konekierretappi DIN 376, höyrytetty, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134980 M4
GTIN	4045197446237
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****kaikki koot = DIN 376 (= varren Ø kavennettu) – suurempiin työstösyvyksiin.****Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	3,3 mm
Kierteennousu	0,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	4 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	höyrytetty

Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		