

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, M: M18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134851 M18
GTIN	4045197350862
Tuoteluokka	11H

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	18 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2,5 mm
Alkureiän Ø	15,5 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	14 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	54 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M18
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13

Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähditys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		