

**Garant****Konekierretappi DIN 376, höyrytetty, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134980 M10
GTIN	4045197446275
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****kaikki koot = DIN 376 (= varren Ø kavennettu) – suurempiin työstösyvyksiin.****Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,5 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Kierteen Ø	10 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	höyrytetty

Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		