

**Konekierretappi HSS-E-PM muoto B 6HX, TiCN, M: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132170 M8
GTIN	4045197265432
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria. Käytettävissä **emulsion** (rasvaosuus vähintään 8 %) kanssa.**Huomautus:****UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!****Suositteltu seuraajatuote on nro 132180.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 90 mmVarren \varnothing : 8 mm

Varren nelikulmio: 6,2 mm

Alkureiän \varnothing : 6,8 mm**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Kierteen \varnothing	8 mm
Terien lkm Z	3
Leikkauskulma	50 astetta
Alkureiän \varnothing	6,8 mm
Kierteennousu	1,25 mm

Standardi	DIN 371
Varren Ø	8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	90 mm
Varren nelikulmio	6,2 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	16 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M8
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen