

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135300 M12
GTIN	4045197076403
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Erittäimen vahva oikeakätinen lastu-ura, parhaaseen lastunpoistoon.

Suositus:

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja** (katso taulukko) **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	12 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	10,2 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	9 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	punainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	3 m/min	H
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin