

Garant**Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSSE-PM 6HX, TiN, M: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139115 M8
GTIN	4045197508577
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****DIN 2174** (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12).**Innovatiivinen monikulmainen muoto** mahdollistaa laajan käyttöalueen. **Monitoimisen pintarakenteen** ansiosta **maksimaalinen käyttöikä** myös **erittäin lujia materiaaleja työstettäessä**.

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren $\varnothing D_s$: 8 mmVarren nelikulmio \square : 6,2 mmAlkureiän \varnothing , ohjearvo: 7,45 mm**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	5
Kierteennousu	1,25 mm
Kierteen \varnothing	8 mm
Terien lkm Z	5
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Varren nelikulmio \square	6,2 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Alkureiän \varnothing , ohjearvo	7,45 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Kierteen syvyys	12 mm
Kierteen koko	M8
Pinnoitus	TiN
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 2174
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierteenmuovaustappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	22 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

