

**Garant****Konekierretappi 6G, höyrytetty, M: M2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135600 M2
GTIN	4045197077042
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Toleranssiluokka ISO 3 / 6G** = ylimitta n. 0,02 – 0,04 mm. **HSS-E****Käyttö:**Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 3 6G

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Kierteen Ø	2 mm
Kierteennousu	0,4 mm
Lastu-urien määrä	2
Alkureiän Ø	1,6 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kokonaispituus L	45 mm

Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	4 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin