

Garant**Konekierretappi Muoto D, höyrytetty, M: M8****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132155 M8 |
| GTIN | 4045197446060 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vakaa muoto.

Etuviiste muoto D, 15° vasenkätinen lastu-ura.**Kuvateksti:**

Voitelu-ura

Ohjauskierre

Leikkuu

Vuoleva etuleikkuu

Etü:Erikoismuodon ansiosta **suurempi leikkuunopeus ja pidempi kestoikä V2A:ssa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,8 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|--------|
| Alkureiän Ø | 6,8 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen Ø | 8 mm |
| Terien lkm Z | 3 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Kierteennousu | 1,25 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| varren $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| Kokonaispituus L | 90 mm |
| Varren nelikulmio \square | 6,2 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 24 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M8 |
| Pinnoitus | höyrytetty |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | D |
| Nousukulma | 15 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirengas | sininen |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------|---|
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 13 m/min | M |
| CuZn | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |