



Konekierretappi HSS-E-PM muoto B 6HX, TiCN, M: M2



Tilaustiedot

Tilausnumero	132170 M2
GTIN	4045197265364
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Voimakas vuoleva etuleikkuu.

Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria. Käytettävissä **emulsion** (rasvaosuus vähintään 8 %) kanssa.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 132180.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 45 mm

Varren \varnothing : 2,8 mm

Varren nelikulmio: 2,1 mm

Alkureiän \varnothing : 1,6 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän \varnothing	1,6 mm
Kierteen \varnothing	2 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Terien lkm Z	2
Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,4 mm

Standardi	DIN 371
Varren Ø	2,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	45 mm
Varren nelikulmio	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	4 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen