

**HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 3X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132925 3X0,35
GTIN	4062406373443
Tuoteluokka	12I

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.
Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 374
Kierteen koko	M3×0,35
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierteen Ø	3 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,35 mm
Kierretyyppi	MF
Alkureiän Ø	2,65 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
varren Ø D _s	2,2 mm
Pinnoitus	TiN

Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Pro Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

