



## HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, UNF: 9/16-18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	138050 9/16-18
GTIN	4062406374952
Tuoteluokka	12I

### Kuvaus

**Malli:**

**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.** Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

**Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.**

**Käyttö:**

**UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

### Tekninen kuvaus

varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Kierteen Ø	14,29 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	9 mm
Alkureiän Ø	12,9 mm
Standardi	DIN 374
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	9/16-18 UNF
Kierteennousu	1,411 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kokonaispituus L	100 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	35,72 mm
Sarja	Pro Tap
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N

Uni	soveltuu
Ölly	soveltuu
märkä enintään	soveltuu