



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, M: M30



Tilaustiedot

Tilausnumero	132680 M30
GTIN	4062406373931
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.

Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa **kitkaa vähentävä TiN-pinnoite**. Toleranssiluokka: **ISO 2 6H**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3,5 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 26,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	M
Varren nelikulmio □	18 mm
Kierteen Ø	30 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	4

Kierteen syvyys	90 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kierteen koko	M30
Alkureiän \varnothing	26,5 mm
Kierteennousu	3,5 mm
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P

Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		