



## HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, TiN, M: M12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	135910 M12
GTIN	4062406374464
Tuoteluokka	12I

### Kuvaus

#### Malli:

**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).

**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.** Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

**Parannettu HSS-E-terämateriaali, kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,2 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,75 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Kierretyyppi	M
Alkureiän Ø	10,2 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	36 mm
Lastu-urien määrä	3

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	12 mm
Kierteen koko	M12
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P

Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		