



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, TiN, M: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	135910 M4
GTIN	4062406374419
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:

Muoto C (2–3 kierteen etuviiste).

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren $\varnothing D_s$: 4,5 mm

Varren nelikulmio \square : 3,4 mm

Alkureiän \varnothing : 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	12 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	M
Alkureiän \varnothing	3,3 mm
Kokonaispituus L	63 mm
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen \varnothing	4 mm

Varren nelikulmio □	3,4 mm
Kierteen koko	M4
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,7 mm
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P

Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		