

**HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 8X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132925 8X0,75
GTIN	4062406373986
Tuoteluokka	12I

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.
Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN 374
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	24 mm
Kierteen koko	M8×0,75
Kierteen Ø	8 mm
Alkureiän Ø	7,2 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,75 mm
Kierretyyppi	MF
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
varren Ø D _s	6 mm
Terien lkm Z	3

Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Pro Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

