

**HOLEX****HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 6,5X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137170 6,5X0,75
GTIN	4062406374563
Tuoteluokka	12I

**Kuvaus****Malli:**

**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.** Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.  
**Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.**

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	5,8 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	16,25 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	5,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierretyyppi	MF
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN 374
Kierteen koko	M6×0,75
Varren nelikulmio □	4,3 mm
Kierteen Ø	6,5 mm
Kierteennousu	0,75 mm

Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Pro Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu