



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, UNC: 7/8-9



Tilaustiedot

Tilausnumero	137910 7/8-9
GTIN	4062406374891
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 9

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_g: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	19,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	9
Kokonaispituus L	140 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,822 mm

Kierteen syvyys	55,56 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen koko	7/8-9 UNC
Kierteen Ø	22,23 mm
varren Ø D _s	18 mm
Kierretyyppi	UNC
Terien lkm Z	4
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareillä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P

Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		