

Garant**Konekierretappi 6G, höyrytetty, M: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135600 M8
GTIN	4045197077103
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Toleranssiluokka ISO 3 / 6G** = ylimitta n. 0,02 – 0,04 mm. **HSS-E****Käyttö:**Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 3 6G

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,8 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	6,8 mm
Kierteen Ø	8 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Varren nelikulmio □	6,2 mm
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	16 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M8
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin