

**Garant****Konekierretappi HSS-E-PM, nitrattu, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135750 M10
GTIN	4045197077462
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	10 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	8 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	20 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	9 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	4 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		