

Garant**Konekierretappi HSS-E-PM, nitrattu, M: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135750 M20
GTIN	4045197077509
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	20 mm
Kierteennousu	2,5 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio □	12 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	40 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	9 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	4 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		