

**Garant**
**TKM-kalvin HPC-läpireikä, DLC, Nimellis-Ø DC: 17 mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 164346 17     |
| GTIN         | 4045197548719 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus**
**Malli:**

**NC-sopiva malli** parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

**Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp<sup>2</sup>**.

**Käyttö:**

**Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.**

Terien lkm Z: 6

Ø-alue: 16,21 - 17,2 mm

Terän pituus L<sub>c</sub>: 25 mm

Ulkonema L<sub>1</sub>: 97 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

**Tekninen kuvaus**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nimellis-Ø D <sub>c</sub> | 17 mm         |
| Ulkonema L <sub>1</sub>   | 97 mm         |
| Syöttö f alumiinivalussa  | 1,7 mm/kierr, |
| Varren toleranssi         | h6            |
| varren Ø D <sub>s</sub>   | 18 mm         |
| Kokonaispituus L          | 150 mm        |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Terän pituus $L_c$   | 25 mm                  |
| Ø-alue               | 16,21 - 17,2 mm        |
| Terien lkm Z         | 6                      |
| Pinnoitus            | DLC                    |
| Lastuava aine        | TKM                    |
| Standardi            | Tehdasnormi            |
| tyyppi               | W                      |
| Sisäjähdytys         | kyllä, 25 baaria       |
| Varsi                | DIN 6535 HSC           |
| Lastuamisstrategia   | HPC                    |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä            |
| Värirengas           | keltainen              |
| Tuotetyyppi          | Kalvin, kiinteät terät |