

Garant
TKM-kalvin HPC-läpireikä, DLC, Nimellis-Ø DC: 7 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	164346 7
GTIN	4045197548566
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp²**.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Terien lkm Z: 6

Ø-alue: 6,71 - 7,2 mm

Terän pituus L_c: 16 mm

Ulkonema L₁: 59 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D_s: 8 mm

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	7 mm
Syöttö f alumiinivalussa	1,2 mm/kierr,
Ulkonema L ₁	59 mm
Varren toleranssi	h6
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm

Terän pituus L_c	16 mm
Ø-alue	6,71 - 7,2 mm
Terien lkm Z	6
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kalvin, kiinteät terät