

**Garant****Konekierretappi HSSE-PM, nitrattu ja höyrytetty, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132420 M16
GTIN	4045197071606
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

**Voimakas vuoleva etuleikkuu. Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.**

**Etu:**

**Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	14 mm
Kierteen Ø	16 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	32 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16
Pinnoitus	nitratu ja höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Hybridi	soveltuu		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	S
Inconel	soveltuu	2 m/min	S
MMC	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

