

**Garant****Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135760 M20
GTIN	4045197077639
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura.**Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	20 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm
Kierteennousu	2,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	140 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	40 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	23 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	13 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

