

Garant
Konekierretappi HSSE-PM, DLC, M: M8

Tilaustiedot

Tilausnumero	132610 M8
GTIN	4045197648822
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.

Erittäin vankka malli, jossa **vuoleva etuleikkuu** ja **erityinen mitoitus kuparimateriaaleille**.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,8 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	6,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,25 mm
Kierteen Ø	8 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M8
Pinnoitus	DLC
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi