



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	338420 5
GTIN	4045197812261
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M7
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M9 – M10
Jatkokappale K_2	6,2 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	8 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	7 mm
Jatkokappale L_2	60 mm
Jatkokappale L_3	130 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

