



Konekierretappi HSS-E muoto E, TiN, M: M16



Tilaustiedot

Tilausnumero	136150 M16
GTIN	4045197078209
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.

Muoto E (1,5–2 kierteen etuviiste).

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suosittelut seuraajatuotteet ovat 135960 – 136158.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 110 mm

Varren Ø: 12 mm

Varren nelikulmio: 9 mm

Alkureiän Ø: 14 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	14 mm
Kierteen Ø	16 mm
Kierteennousu	2 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376

Varren Ø	12 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Varren nelikulmio	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	48 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	E
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä