

Garant
TKM-kalvin HPC-läpireikä, TiAlN, Nimellis-Ø DC: 10H7mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	164348 10H7
GTIN	4045197382559
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Lyhyet terät, suoraaurainen.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 164420.

Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Reiän Ø:n toleranssi: H7

Terien lkm Z: 6

Reiän Ø:n toleranssi: H7

Terän pituus L_c: 20 mm

Ulkonema L₁: 76 mm

Kokonaispituus L: 120 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D_s: 10 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 60 HRC	0,12 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	10 mm

Ulkonema L_1	76 mm
Varren toleranssi	h6
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Terän pituus L_c	20 mm
Terien lkm Z	6
suositeltu reiän $\varnothing$ teräksessä < 60 HRC	9,9 mm
Reiän $\varnothing$:n toleranssi	H7
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu	12 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	8 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	6 m/min	H
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		