

Garant
TKM-kalvin HPC-pohjareikä, DLC, Nimellis-Ø DC: 9,5 mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 164347 9,5 |
| GTIN | 4045197548863 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp²**.

Käyttö:

Pohjareikäporausten HPC-/HSC-kalvintaan.

Terien lkm Z: 6

Ø-alue: 9,21 - 9,7 mm

Terän pituus L_c: 20 mm

Ulkonema L₁: 76 mm

Kokonaispituus L: 120 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D_s: 10 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---------------|
| Syöttö f alumiinivalussa | 1,4 mm/kierr, |
| Varren toleranssi | h6 |
| Nimellis-Ø D _c | 9,5 mm |
| Ulkonema L ₁ | 76 mm |
| varren Ø D _s | 10 mm |
| Kokonaispituus L | 120 mm |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Terän pituus L_c | 20 mm |
| Ø-alue | 9,21 - 9,7 mm |
| Terien lkm Z | 6 |
| Pinnoitus | DLC |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | W |
| Sisäjähdytys | kyllä, 25 baaria |
| Varsi | DIN 6535 HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kalvin, kiinteät terät |