

**Garant****Konekierretappi HSSE-PM, Kovakromi, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131120 M5
GTIN	4045197068583
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.****Kuvateksti:**

Voitelu-ura

Ohjauskierre

Leikkuu

Vuoleva etuleikkuu

**Käyttö:****Kovakromattu pinta** pienentää materiaalin alkuvastusta ja pidentää tapin kestoikää.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	4,2 mm
Kierteennousu	0,8 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	5 mm

Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio $\square$	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	Kovakromi
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	28 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	28 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	23 m/min	N

Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	27 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		