

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, MF: 3X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136210 3X0,35
GTIN	4045197078506
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 2,2 mm

Alkureiän Ø: 2,65 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	3 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	2,65 mm
varren Ø D _s	2,2 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374

Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M3×0,35
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		