

Garant**GARANT Master Alu TKM-torusjyrsin HPC, DLC, Ø h6 DC / RS1: 10/2,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	206264 10/2,0
GTIN	4062406398644
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa ei-rautametalleissa.

Suurimmat siirtonopeudet mahdollisia kohtisuorassa upotuksessa. Rampit mahdollisia 45° kulmaan saakka.

Toleranssit:

· Nirkon säde

RS₁ = 0,5 toleranssi ±0,02.

RS₁ > 0,5 – 1,5 toleranssi ±0,03.

RS₁ > 1,5 toleranssi ±0,05.

Käyttö:

Sopii erityisen hyvin viimeistelyyn.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	50 mm
Terän pituus L _c	41 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
varren Ø D _s	10 mm
Kavennuksen Ø D ₁	9,2 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Terän säde R ₁	2 mm
HammaslukuZ	4

Varsi	DIN 6535 HA
Terän Ø D _c	10 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Sarja	Master Alu
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a _e jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Torusjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	450 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	180 m/min	N
PE-HD	soveltuu	140 m/min	N
PA 66	soveltuu	180 m/min	N
PEEK	soveltuu	130 m/min	N
PF 31	soveltuu	110 m/min	N

PVDF GF20	soveltuu	160 m/min	N
POM GF25	soveltuu	140 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	120 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	140 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	260 m/min	N
Honeycomb Sandwich	soveltuu	260 m/min	N
Cu	soveltuu	140 m/min	N
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		