

Garant**Kovametallinen konekierretappi, pinnoittamaton, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131140 M10
GTIN	4045197068804
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa. **TKM-malli**.

Etu:

Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: KM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	8,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen Ø	10 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	10 mm

Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	KM
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h6
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	18 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	35 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	24 m/min	N

Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu	10 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		