

**Garant****Valukonekierretappi, nitrattu, M: M18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132500 M18
GTIN	4045197071842
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Suorat lastu-urat ja lyhyt leikkuu** (2 – 3 kiert.).**Kuvateksti:**

4 terää (alkaen koosta M5).

4 uraa (alkaen koosta M5).

Nitrattun pinnan (13 2500) ansiosta erityisen hyvä kulutuskestävyys.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 15,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	15,5 mm
Kierteen Ø	18 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376

varren $\varnothing D_s$	14 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio $\square$	11 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	54 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M18
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
GG	soveltuu	13 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	9 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

