

**Garant****Konekierretappi Muoto B DIN 376, pinnoittamaton, M: M33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131200 M33
GTIN	4045197069207
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Kaikki koot:**Varisi, DIN 376 (= varren-Ø kavennettu), sopii siksi suurempiin käyttösyvyyksiin.

Koot M2; M2,5; M3 – ilman nelikulmaa. ISO 2 6H

**HSS****Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	3,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	33 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	29,5 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	20 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	99 mm
Kierretyyppi	M

Kierteen koko	M33
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		