

Garant**Valukonekierretappi, TiCN, M: M14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132550 M14
GTIN	4045197071941
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Suorat lastu-urat ja lyhyt leikkuu (2 – 3 kiert.).****Etu:**

- **Paremmat kulutuskestävyyssominaisuudet kerrosten kovuuden ansiosta.**
- **Suurempi lastuamisnopeus terien pienemmän lämpökuormituksen johdosta.**
- **Harmaavalun kuivatyöstössä voiteluaineen käyttö ei ole tarpeen.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	14 mm
Kierteennousu	2 mm
Alkureiän Ø	12 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376

varren $\varnothing D_s$	11 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	42 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M14
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG	soveltuu	16 m/min	K
GGG	soveltuu	14 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

