

Garant**Konekierretappi Muoto B DIN 371, pinnoittamaton, M: M1,6****Tilastiedot**

Tilausnumero	131150 M1,6
GTIN	4045197068873
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**Koot M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili. **ISO 2 6H****HSS-E****Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	2
Kierteen Ø	1,6 mm
Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	1,25 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	2,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	4,8 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M1,6

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		