



NC-koneruuvipuristin, Tyyppi: 125



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 360565 125 |
| GTIN | 4062406401474 |
| Tuoteluokka | 32P |

Kuvaus

Malli:

Pienet rakennemitat– Kiinnitysalueen optimaalinen suhde kokonaispituuteen nähden.

Portaaton säätö – 100 %:n kiinnitysvoima 360°:ssa.

Erittäin jäykkä GJS-60-runko, **ylä- ja alapuoli hiottu**.

Paritarkkuus 0,02 mm.

- **Molemmanpuoleinen kierre (M8), työkappaleen tuen kiinnittämiseen.**
- **Kulutusta kestävä voimantehostin**
- **Täsmälliset suuntausurat.**
- **Sivuttainen ulostuloaukko lastujen ja jäähdytysnesteen poistamista varten.**
- **Vain vähän huoltoa tarvitseva painekara – tasainen paineteho kulutusta kestävällä, mekaanisella voimantehostimella.**

Tunnus:

- **Täysin koteloitu, vähän huoltoa tarvitseva ja nitrattu kara.**
- **Parempi toimintavarmuus.**
- **Optimoitu lastusuoja.**
- **Helppo puhdistaa.**

Käyttö:

Käytettävissä vaaka-asennossa. Monikäyttöinen kiinnitysväline työstökeskuksiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x pehmeä leuka ja 1x käsikampi.

Erikoistarvike:

Kiinnitysleuat nro 360579.

Oikaisu- ja kiinnityssarja nro 360530.

Yleiset leukamerkit esim. nro 361400 - 361660, nro 361295 - 361298.

Työkappaleen tuki ja kampi, nro 360555 ja 360800.

Leukojen pikavaihtojärjestelmä nro 361293 125 ja 361294 125.

Huomautus:

Oikaisumitat eivät sovi yhteen muiden merkkien kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------------------|
| Suurin avautuma | 230 mm |
| Poikittaisura n H7 | 20 mm |
| Kokonaispituus L | 441 mm |
| Enimmäskiinnitysvoima | 40 kN |
| r | 128 mm |
| Perusrungon pituus a | 398,5 mm |
| Kiinnitysalue d | 48 - 230 mm |
| Sarja | HOLEX NC |
| g | 21 mm |
| t | 62,5 mm |
| Kiinnitysalue b | 0 - 182 mm |
| Perusrungon korkeus c -0,02 | 95 mm |
| Perusrungon leveys B | 126 mm |
| tyyppi | 125 |
| Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle | 2 |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | HOLEX NC |
| Pitkittäisura l H8 | 20 mm |
| Paino | 30 kg |
| Avainkoko SW | 14 mm |
| Kokonaiskorkeus F | 134,5 mm |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |

