

**Garant****Konekierretappi, höyrytetty, MF: 20X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136260 20X1,5
GTIN	4045197079237
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 18,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	20 mm
Alkureiän Ø	18,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M20×1,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin