

Garant**Kovametallikonekierretappi, pinnoittamaton, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132570 M4
GTIN	4045197072009
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Erittäin kestävä, lyhyt leikkuu (2 – 3 kiert.). TKM-malli.****Etu:****Erinomaisesti itseohjautuva.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: KM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	4 mm
Alkureiän Ø	3,3 mm
Kierteennousu	0,7 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	4,5 mm
Kokonaispituus L	63 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	KM
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h6
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	16 m/min	K
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		