

Garant
Konekierretappi HSSE-PM, DLC, M: M6

Tilaustiedot

Tilausnumero	132610 M6
GTIN	4045197648815
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.

Erittäin vankka malli, jossa **vuoleva etuleikkuu** ja **erityinen mitoitus kuparimateriaaleille**.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	6 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1 mm
Alkureiän Ø	5 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	DLC
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi