

Garant**Konekierretappi Muoto B DIN 376, pinnoittamaton, M: M27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131200 M27
GTIN	4045197069184
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Kaikki koot:**Varisi, **DIN 376 (= varren-Ø kavennettu)**, sopii siksi suurempiin käyttösyvyysiin.Koot M2; M2,5; M3 – ilman nelikulmaa. **ISO 2 6H****HSS****Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	27 mm
Alkureiän Ø	24 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	3 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	81 mm
Kierretyyppi	M

Kierteen koko	M27
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		