

**Garant**
**Konekierretappi HSS-E, TiCN, MF: 20X1,5**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	136270 20X1,5
GTIN	4045197079411
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus**
**Malli:**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

**Suositus:**

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja** (katso taulukko)

**0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 18,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	18,5 mm
Kierteen Ø	20 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	125 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	40 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M20×1,5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	9 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	3 m/min	H
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu