

**Garant****Konekierretappi, höyrytetty, MF: 5X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136260 5X0,5
GTIN	4045197079121
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 3,5 mm

Varren nelikulmio  $\square$ : 2,7 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 4,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,5 mm
Alkureiän $\varnothing$	4,5 mm
Kierteen $\varnothing$	5 mm
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M5×0,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin